


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.724 Blue e+ filterventilator

Stat: 04-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.724 - Blue e+ filterventilator

Komplet ventilatorenhed til værktøjsfri montage i flader. Luftkapacitet fra 20 - 1160 m³/h, kapslingsklasse som standard IP 54.



Funktioner

| | |
|--|--|
| Best.nr. | SK 3238.724 |
| Udgave | vertikalmontage |
| Produktbeskrivelse | Filterventilatorer med diagonalventilorteknologi er mere trykstabile og yder et mere konstant lufttryk. Den diagonale udstrømningsretning sikrer en jævn afkøling af skabet. |
| Fordele | Højeste luftydelse takket være fabriksmonterede foldefiltre Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge Diagonal ventilorteknologi sikrer mere jævn og konstant ventilation af tavlen takket være større trykstabilitet Værktøjsfri montage |
| Materiale | Plast |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Komplet indbygningsklar enhed, inkl. foldefilter |
| Ventilator | Aksial, jævnstrømsmotor |
| Luftydelse friblæsning (med foldefilter) | DC: 63 m ³ /h |

Funktioner

| | |
|--|---|
| Luftkapacitet med tilhørende udgangsfilter inkl. foldefilter | DC: 49 m ³ /h |
| Luftydelse friblæsning (med fiberfilter) | DC: 53 m ³ /h |
| Luftkapacitet med tilhørende udgangsfilter inkl. fiberfilter | DC: 40 m ³ /h |
| Mærkedriftsspænding | 24 V (DC) |
| Nom. effekt Pel | DC: 5,7 W |
| Mærkestrøm maks. | DC: 0,27 A |
| Dimensioner | Bredde: 148,5 mm Højde: 148,5 mm Dybde: 82,5 mm |
| Indbygningsdybde | 64 mm |
| Montageudskæring | Udskæring-bredde: 124 mm Udskæringshøjde: 124 mm |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 54 med fiberfilter/foldefilter IP 55 med foldefilter og absorberingsmåtte IP 56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe |
| Kapslingsklasse NEMA | Type 12 med fiberfilter/foldefilter Type 3, 3R, 4, 4X med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe |
| Forsikring | Automatsikring/smeltesikring: 2 A |
| Bemærk | Ved filterventilator 3237.XXX sker den elektriske tilslutning via 2 enkeltledere (længde ca. 300 mm) på enheden, ved alle andre filterventilatorer via fjederklemme |
| Driftstemperatur | -15 °C...55 °C |
| Opbevaringstemperatur | -30 °C...70 °C |
| Støjniveau | DC: 52 dB(A) |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 0,45 kg |
| Bruttovægt | 0,607 kg |
| Toldtarifnummer | 84145915 |

Funktioner

| | |
|--------------------|---|
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Produktbeskrivelse | SK Blue e+ filterventilator, 63 m ³ /h, 24 V (DC), BHD 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 7035 |

Godkendelser.

| | |
|---------------|---|
| Godkendelser. | 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |
