


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.080 Vandstrålekappe

Stat: 27-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.080 - Vandstrålekappe til forøgelse af kapslingsklassen

Især i levnedsmiddelindustrien beskytter vandstrålekappen mod indtrængning af fugt. Kapslingsklassen IP 56 opnås i forbindelse med standardfilteret.

Funktioner

Best.nr.	SK 3239.080
Produktbeskrivelse	Til filterventilatorer og udgangsfiltre. Enkel rengøring takket være udvendig, levnedsmiddelgodkendt silikonepakning.
Materiale	Rustfrit stål AISI304 - 1.4301 (V2A) Silikone
Passer til best.nr.	3239....
Dimensioner	Bredde: 233 mm Højde: 330 mm Dybde: 55 mm
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 56 ved montage via filterventilator/udgangsfiltre med filtermåtte
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	2 kg
Bruttovægt	2,053 kg
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405

Funktioner

Produktbeskrivelse

SK Vandstrålekappe, til filterventilatorer, og udgangsfiltre SK 3239,
BHD: 233x330x55 mm, Rustfrit stål, silikone

Godkendelser.

Godkendelser.

CSA
UL + C-UL - FTFA
UR + C-UR (recognized)