

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3239.600

# TopTherm filterventilatorer

Stat: 02-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3239.600 - TopTherm filterventilatorer EMC

Komplet ventilatorenhed med EMC-afskærmning til værktøjsfri montage i flader. Luftkapacitet fra 20 - 900 m<sup>3</sup>/h, kapslingsklasse som standard IP 54.



## Funktioner

|   |   |
|---|---|
| Best.nr.  | SK 3239.600   |
| Udgave  | vertikalmontage<br>EMC  |
| Produktbeskrivelse  | EMC-filterventilatorer er kendetegnet ved en høj afskærmnings-/dæmpningsvirkning og opfylder trin 2 jf. EN 61587-3.   |
| Produktændring  | Afdækningen til tilslutningsklemmen har siden maj 2024 ikke været en del af TopTherm-filterventilatorerne. Test har vist, at den ikke er nødvendig for at opfylde gældende standarder, og den påvirker hverken funktionsevne eller driftssikkerhed. |
| Farve   | RAL 7035  |
| Leveringsomfang   | Komplet indbygningsklar enhed, inkl. filtermåtte  |
| Ventilator  | Aksial, induktionsmotor   |
| Luftkapacitet (fritblæsende)  | 50 Hz: 100 m <sup>3</sup> /h<br>60 Hz: 115 m <sup>3</sup> /h  |
| Lufteffekt med udgangsfilter, inkl. filtermåtte (antal x bestillingsnummer) | 1 x 3239060: 74/87 m <sup>3</sup> /h<br>2 x 3239060: 84/98 m <sup>3</sup> /h  |
| Mærkedriftsspænding   | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |
| Mærkestrøm maks.  | 50 Hz: 0,12 A<br>60 Hz: 0,09 A  |

# Funktioner

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Nom. effekt Pel                    | 50 Hz: 15 W<br>60 Hz: 14 W  |
| Dimensioner                        | Bredde: 204 mm<br>Højde: 204 mm   |
| Indbygningsmål                     | Indbygningsdybde: 24 mm<br>Indbygningsdybde: 90 mm  |
| Montageudskæring                   | Udskæring-bredde: 177 mm<br>Udskæringshøjde: 177 mm   |
| Bemærk                             | For at forbedre energieffektiviteten og forlænge enhedens levetid anbefales anvendelse af temperaturregulatorer eller -indikatorer. |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 54 med fiberfilter<br>IP 56 med fiberfilter og vandstrålekappe   |
| Kapslingsklasse NEMA               | Type 12 med fiberfilter<br>Type 3<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X med fiberfilter og vandstrålekappe                                |
| Forsikring                         | Automatsikring/smeltesikring: 2 A   |
| Levetid ventilator (L10, 40 °C)    | 50 Hz: 68.200 h<br>60 Hz: 68.200 h  |
| Driftstemperatur                   | -15 °C...55 °C  |
| Opbevaringstemperatur              | -30 °C...70 °C  |
| Støjniveau                         | 50 Hz: 46 dB(A)<br>60 Hz: 49 dB(A)  |
| Pakkestørrelse                     | 1 stk.  |
| Nettovægt                          | 1,1 kg  |
| Bruttovægt                         | 1,237 kg  |
| Toldtarifnummer                    | 84145915  |
| ETIM 9                             | EC000320  |
| ETIM 8                             | EC000320  |
| ECLASS 8.0                         | 27180716  |

# Funktioner

---

Produktbeskrivelse SK-filterventilator TopTherm, 100/115 m<sup>3</sup>/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz,  
BHD: 204 x 204 x 24 mm, EMC

# Godkendelser.

---

Godkendelser. CSA  
30 - KC Korea  
UL + C-UL - FTTA  
UR + C-UR (recognized)

---

Forklaringer. Overensstemmelseserklæring  
Overensstemmelseserklæring UK