

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.624

TopTherm filterventilatorer

Stat: 05-03-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](https://www.rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.624 - TopTherm filterventilatorer EMC

Komplet ventilatorenhed med EMC-afskærmning til værktøjsfri montage i flader. Luftkapacitet fra 20 - 900 m³/h, kapslingsklasse som standard IP 54.



Funktioner

Best.nr.	SK 3239.624
Udgave	vertikalmontage EMC
Produktbeskrivelse	EMC-filterventilatorer er kendetegnet ved en høj afskærmnings-/dæmpningsvirkning og opfylder trin 2 jf. EN 61587-3.
Produktændring	Afdækningen til tilslutningsklemmen har siden maj 2024 ikke været en del af TopTherm-filterventilatorerne. Test har vist, at den ikke er nødvendig for at opfylde gældende standarder, og den påvirker hverken funktionsevne eller driftssikkerhed.
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Komplet indbygningsklar enhed, inkl. filtermåtte
Ventilator	Aksial, jævnstrømsmotor
Lufteffekt med udgangsfilter, inkl. filtermåtte (antal x bestillingsnummer)	1 x 3239060: 74 m ³ /h 2 x 3239060: 84 m ³ /h
Luftydelse friblæsning (med fiberfilter) DC	100 m ³ /h
Mærkedriftsspænding	24 V (DC)
Mærkestrøm maks.	DC: 0,24 A
Nom. effekt Pel	DC: 5,7 W

Funktioner

Dimensioner	Bredde: 204 mm Højde: 204 mm
Indbygningsmål	Indbygningsdybde: 24 mm Indbygningsdybde: 90 mm
Montageudskæring	Udskæring-bredde: 177 mm Udskæringshøjde: 177 mm
Bemærk	For at forbedre energieffektiviteten og forlænge enhedens levetid anbefales anvendelse af temperaturregulatorer eller -indikatorer.
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 54 med fiberfilter IP 56 med fiberfilter og vandstrålekappe
Kapslingsklasse NEMA	Type 12 med fiberfilter Type 3R med fiberfilter og vandstrålekappe Type 4X med fiberfilter og vandstrålekappe
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 2 A
Levetid	95.500 h
Driftstemperatur	-15 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-30 °C...70 °C
Støjniveau	DC: 46 dB(A)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,1 kg
Bruttovægt	1,24 kg
Toldtarifnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK filterventilator TopTherm, 100 m³/h, 24 V (DC), BxHxD: 204 x 204 x 24 mm, EMC

Godkendelser.

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring