


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3239.800 Blue e+ filterventilator

Stat: 09-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3239.800 - Blue e+ filterventilator EMC

Komplet ventilatorenhed med EMC-afskærmning til flademontage uden brug af værktøj.  
Luftkapacitet på 20 – 900 m<sup>3</sup>/h



## Funktioner

Best.nr.	SK 3239.800
Udgave	vertikalmontage EMC
Produktbeskrivelse	EMC-filterventilatorer er kendetegnet ved en høj afskærmnings-/dæmpningsvirkning og opfylder trin 2 jf. EN 61587-3.
Fordele	Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge Diagonal ventilorteknologi sikrer mere jævn og konstant ventilation af tavlen takket være større trykstabilitet Værktøjsfri montage
Materiale	Plast
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Komplet indbygningsklar enhed, inkl. EMC-filtermåtte
Ventilator	Aksial, induktionsmotor
Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)	50 Hz: 100 m <sup>3</sup> /h 60 Hz: 115 m <sup>3</sup> /h

# Funktioner

Luftkapacitet med tilhørende udgangsfiler inkl. fiberfilter	50 Hz: 75 m <sup>3</sup> /h 60 Hz: 86 m <sup>3</sup> /h
Mærkedriftsspænding	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nom. effekt Pel	50 Hz: 14,7 W 60 Hz: 16,5 W
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 0,1 A 60 Hz: 0,12 A
Dimensioner	Bredde: 204 mm Højde: 204 mm Dybde: 105 mm
Indbygningsdybde	84 mm
Montageudskæring	Udskæring-bredde: 177 mm Udskæringshøjde: 177 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 54 med fiberfilter IP 56 med fiberfilter og vandstrålekappe
Kapslingsklasse NEMA	Type 12 med fiberfilter Type 3, 3R, 4, 4X med fiberfilter og vandstrålekappe
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 2 A
Bemærk	For at forbedre energieffektiviteten og forlænge enhedens levetid anbefales anvendelse af temperaturregulatorer eller -indikatorer.
Driftstemperatur	-15 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-30 °C...70 °C
Støjniveau	50 Hz: 51 dB(A) 60 Hz: 54 dB(A)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,1 kg
Bruttovægt	1,237 kg
Toldtarifnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320

# Funktioner

---

ECLASS 8.0

27180716

---

Produktbeskrivelse

SK Blue e+ filterventilator, EMC, 100/115 m<sup>3</sup>/h, 230 V, 1~,  
50 Hz/60 Hz, BHD 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035

# Godkendelser.

---

Godkendelser.

CSA  
30 - KC Korea  
UL + C-UL - FTTA  
UR + C-UR (recognized)

---

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring