


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.810 Blue e+ filterventilator

Stat: 11-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.810 - Blue e+ filterventilator EMC

Komplet ventilatorenhed med EMC-afskærmning til flademontage uden brug af værktøj.
Luftkapacitet på 20 – 900 m³/h



Funktioner

| | |
|--|---|
| Best.nr. | SK 3239.810 |
| Udgave | vertikalmontage EMC |
| Produktbeskrivelse | EMC-filterventilatorer er kendetegnet ved en høj afskærmnings-/dæmpningsvirkning og opfylder trin 2 jf. EN 61587-3. |
| Fordele | Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge Diagonal ventilorteknologi sikrer mere jævn og konstant ventilation af tavlen takket være større trykstabilitet Værktøjsfri montage |
| Materiale | Plast |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Komplet indbygningsklar enhed, inkl. EMC-filtermåtte |
| Ventilator | Aksial, induktionsmotor |
| Luftydelse friblæsning (med fiberfilter) | 50 Hz: 100 m ³ /h 60 Hz: 115 m ³ /h |

Funktioner

| | |
|---|---|
| Luftkapacitet med tilhørende udgangsfiler inkl. fiberfilter | 50 Hz: 75 m ³ /h 60 Hz: 86 m ³ /h |
| Mærkedriftsspænding | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nom. effekt Pel | 50 Hz: 15,4 W 60 Hz: 15,8 W |
| Mærkestrøm maks. | 50 Hz: 0,2 A 60 Hz: 0,21 A |
| Dimensioner | Bredde: 204 mm Højde: 204 mm Dybde: 105 mm |
| Indbygningsdybde | 84 mm |
| Montageudskæring | Udskæring-bredde: 177 mm Udskæringshøjde: 177 mm |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 54 med fiberfilter IP 56 med fiberfilter og vandstrålekappe |
| Kapslingsklasse NEMA | Type 12 med fiberfilter Type 3, 3R, 4, 4X med fiberfilter og vandstrålekappe |
| Forsikring | Automatsikring/smeltesikring: 2 A |
| Bemærk | For at forbedre energieffektiviteten og forlænge enhedens levetid anbefales anvendelse af temperaturregulatorer eller -indikatorer. |
| Driftstemperatur | -15 °C...55 °C |
| Opbevaringstemperatur | -30 °C...70 °C |
| Støjniveau | 50 Hz: 51 dB(A) 60 Hz: 54 dB(A) |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 1 kg |
| Bruttovægt | 1,235 kg |
| Toldtarifnummer | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |

Funktioner

| | |
|--------------------|---|
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Produktbeskrivelse | SK Blue e+ filterventilator, EMC, 100/115 m ³ /h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035 |

Godkendelser.

| | |
|---------------|---|
| Godkendelser. | CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |
