


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.066 Fiberfiltermåtte

Stat: 11-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.066 - Fiberfiltermåtte

Udskiftningsfiltermætter til toppladeventilatorer, filterventilatorer eller Thermoelectric Cooler til effektiv beskyttelse af tavlekomponenter mod snavs, støv og vand.

Funktioner

| | |
|---------------------|---|
| Best.nr. | SK 3240.066 |
| Udgave | til EMC-filterventilatorer |
| Produktbeskrivelse | Af fiberstof med progressiv opbygning. Temperaturbestandig op til 100 °C, selvslukkende i klasse F1 efter DIN 53 438. Støvlufside: åben struktur. Renluftside: lukket struktur. Pålidelig filtrering af næsten enhver støvtype fra en kornstørrelse på 10 µm. |
| Materiale | Kobber-nikkel-krombelagte kunstfibre |
| Bemærk | Effektdata, kapslingsklasse og certifikater for komponenter fås kun i forbindelse med originale filtermætter fra Rittal. |
| Passer til best.nr. | 3240.6.. 3241.6.. |
| Dimensioner | Bredde: 226 mm Højde: 226 mm Dybde: 17 mm |
| Filterklasse | iht. DIN EN 779 : G3 |
| Pakkestørrelse | 5 stk. |
| Nettovægt | 0,09 kg |
| Bruttovægt | 0,095 kg |
| Toldtarifnummer | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Produktbeskrivelse | SK Filtermåtte, til filterventilatorer SK 3240/3241, EMC, BHD: 226x226x17 mm, Filterklasse: G2 |

Godkendelser.

Godkendelser.

CSA

UR + C-UR (recognized)