


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.080 Vandstrålekappe

Stat: 15-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.080 - Vandstrålekappe til forøgelse af kapslingsklassen

Især i levnedsmiddelindustrien beskytter vandstrålekappen mod indtrængning af fugt. Kapslingsklassen IP 56 opnås i forbindelse med standardfilteret.



Funktioner

| | |
|------------------------------------|---|
| Best.nr. | SK 3240.080 |
| Produktbeskrivelse | Til filterventilatorer og udgangsfiltre. Enkel rengøring takket være udvendig, levnedsmiddelgodkendt silikonepakning. |
| Materiale | Rustfrit stål AISI304 - 1.4301 (V2A) Silikone |
| Passer til best.nr. | 3240.... 3241.... |
| Dimensioner | Bredde: 282 mm Højde: 390 mm Dybde: 85 mm |
| Kapslingsklasse NEMA | NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 56 ved montage via filterventilator/udgangsfiltre med filtermåtte |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 2,5 kg |

Funktioner

| | |
|--------------------|---|
| Bruttovægt | 2,887 kg |
| Toldtarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000744 |
| ETIM 8 | EC000744 |
| ECLASS 8.0 | 27182405 |
| Produktbeskrivelse | SK Vandstrålekappe, til filterventilatorer, og udgangsfiltere SK 3240/3241, BHD: 282x390x85 mm, Rustfrit stål, silikone |

Godkendelser.

| | |
|---------------|---|
| Godkendelser. | CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized) |
|---------------|---|