


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3240.600

## TopTherm filterventilatorer

Stat: 11-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3240.600 - TopTherm filterventilatorer EMC

Komplet ventilatorenhed med EMC-afskærmning til værktøjsfri montage i flader. Luftkapacitet fra 20 - 900 m<sup>3</sup>/h, kapslingsklasse som standard IP 54.



## Funktioner

Best.nr.	SK 3240.600
Udgave	vertikalmontage EMC
Produktbeskrivelse	EMC-filterventilatorer er kendetegnet ved en høj afskærmnings-/dæmpningsvirkning og opfylder trin 2 jf. EN 61587-3.
Produktændring	Afdækningen til tilslutningsklemmen har siden maj 2024 ikke været en del af TopTherm-filterventilatorerne. Test har vist, at den ikke er nødvendig for at opfylde gældende standarder, og den påvirker hverken funktionsevne eller driftssikkerhed.
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Komplet indbygningsklar enhed, inkl. filtermåtte
Ventilator	Diagonal, induktionsmotor
Luftkapacitet (fritblæsende)	50 Hz: 175 m <sup>3</sup> /h 60 Hz: 155 m <sup>3</sup> /h
Lufteffekt med udgangsfilter, inkl. filtermåtte (antal x bestillingsnummer)	1 x 3240060: 130/110 m <sup>3</sup> /h 2 x 3240060: 159/135 m <sup>3</sup> /h
Mærkedriftsspænding	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 0,21 A 60 Hz: 0,19 A

# Funktioner

Nom. effekt Pel	50 Hz: 35 W 60 Hz: 34 W
Dimensioner	Bredde: 255 mm Højde: 255 mm
Indbygningsmål	Indbygningsdybde: 25 mm Indbygningsdybde: 107 mm
Montageudskæring	Udskæring-bredde: 224 mm Udskæringshøjde: 224 mm
Bemærk	For at forbedre energieffektiviteten og forlænge enhedens levetid anbefales anvendelse af temperaturregulatorer eller -indikatorer.
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 54 med fiberfilter IP 56 med fiberfilter og vandstrålekappe
Kapslingsklasse NEMA	Type 12 med fiberfilter Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X med fiberfilter og vandstrålekappe
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 2 A
Levetid ventilator (L10, 40 °C)	50 Hz: 72.000 h 60 Hz: 76.000 h
Driftstemperatur	-30 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-30 °C...70 °C
Støjniveau	50 Hz: 51 dB(A) 60 Hz: 46 dB(A)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	2,1 kg
Bruttovægt	2,294 kg
Toldtarifnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

# Funktioner

---

Produktbeskrivelse SK-filterventilator TopTherm, 175/155 m<sup>3</sup>/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz,  
BHD: 255 x 255 x 25 mm, EMC

# Godkendelser.

---

Godkendelser. CSA  
30 - KC Korea  
UL + C-UL - FTTA  
UR + C-UR (recognized)

---

Forklaringer. Overensstemmelseserklæring  
Overensstemmelseserklæring UK