


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3241.724 Blue e+ filterventilator

Stat: 15-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3241.724 - Blue e+ filterventilator

Komplet ventilatorenhed til værktøjsfri montage i flader. Luftkapacitet fra 20 - 1160 m³/h, kapslingsklasse som standard IP 54.



Funktioner

Best.nr.	SK 3241.724
Udgave	vertikalmontage
Produktbeskrivelse	Filterventilatorer med diagonalventilator teknologi er mere trykstabile og yder et mere konstant lufttryk. Den diagonale udstrømningsretning sikrer en jævn afkøling af skabet.
Fordele	Højeste luftydelse takket være fabriksmonterede foldefiltre Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge Diagonal ventilator teknologi sikrer mere jævn og konstant ventilation af tavlen takket være større trykstabilitet Værktøjsfri montage
Materiale	Plast
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Komplet indbygningsklar enhed, inkl. foldefilter
Ventilator	Diagonal jævnstrømsmotor
Luftydelse friblæsning (med foldefilter)	DC: 272 m ³ /h

Funktioner

Luftkapacitet med tilhørende udgangsfilter inkl. foldefilter	DC: 242 m ³ /h
Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)	DC: 225 m ³ /h
Luftkapacitet med tilhørende udgangsfilter inkl. fiberfilter	DC: 173 m ³ /h
Mærkedriftsspænding	24 V (DC)
Nom. effekt Pel	DC: 19,1 W
Mærkestrøm maks.	DC: 0,8 A
Dimensioner	Bredde: 255 mm Højde: 255 mm Dybde: 129 mm
Indbygningsdybde	108 mm
Montageudskæring	Udskæring-bredde: 224 mm Udskæringshøjde: 224 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 54 med fiberfilter/foldefilter IP 55 med foldefilter og absorberingsmåtte IP 56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
Kapslingsklasse NEMA	Type 12 med fiberfilter/foldefilter Type 3, 3R, 4, 4X med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 2 A
Bemærk	Ved filterventilator 3237.XXX sker den elektriske tilslutning via 2 enkeltledere (længde ca. 300 mm) på enheden, ved alle andre filterventilatorer via fjederklemme
Driftstemperatur	-30 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-30 °C...70 °C
Støjniveau	DC: 53 dB(A)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,97 kg
Bruttovægt	2,17 kg
Toldtarifnummer	84145915

Funktioner

ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK Blue e+ filterventilator, 272 m ³ /h, 24 V (DC), BHD 255 x 255 x 129 mm, RAL 7035

Godkendelser.

Godkendelser.	30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring