


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3243.200 Udgangsfiltre

Stat: 02-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3243.200 - Udgangsfiltre Standard

Til ventilation ved hjælp af konvektion kan der i den nedre og øvre del af skabet altid indsættes et udgangsfiltre.



Funktioner

Best.nr.	SK 3243.200
Produktbeskrivelse	Til ventilation ved hjælp af konvektion kan der i den nedre og øvre del af skabet altid indsættes et udgangsfiltre.
Materiale	ABS
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Udgangsfiltre Fiberfiltermåtte
Montageudskæring	Udskæring-bredde: 292 mm Udskæringshøjde: 292 mm
Passer til best.nr.	SK 3243.1xx/3243.5xx/3244.1xx/3244.5xx/3245.5xx
Dimensioner	Bredde: 323 mm Højde: 323 mm Dybde: 25 mm
Kapslingsklasse NEMA	Type 12 med fiberfilter/foldefilter Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 54 med fiberfilter/foldefilter IP 55 med foldefilter og absorberingsmåtte IP 56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe

Funktioner

Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,737 kg
Bruttovægt	0,82 kg
Toldtarifnummer	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeskrivelse	SK Udgangsfiler, til filterventilatorer, BHD: 323x323x25 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring