

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3243.600

TopTherm filterventilatorer

Stat: 06-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3243.600 - TopTherm filterventilatorer EMC

Komplet ventilatorenhed med EMC-afskærmning til værktøjsfri montage i flader. Luftkapacitet fra 20 - 900 m³/h, kapslingsklasse som standard IP 54.



Funktioner

Best.nr.	SK 3243.600
Udgave	vertikalmontage EMC
Produktbeskrivelse	EMC-filterventilatorer er kendetegnet ved en høj afskærmnings-/dæmpningsvirkning og opfylder trin 2 jf. EN 61587-3.
Produktændring	Afdækningen til tilslutningsklemmen har siden maj 2024 ikke været en del af TopTherm-filterventilatorerne. Test har vist, at den ikke er nødvendig for at opfylde gældende standarder, og den påvirker hverken funktionsevne eller driftssikkerhed.
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Komplet indbygningsklar enhed, inkl. filtermåtte
Ventilator	Diagonal, 1-faset motor med kondensator
Luftkapacitet (fritblæsende)	50 Hz: 540 m ³ /h 60 Hz: 590 m ³ /h
Lufteffekt med udgangsfilter, inkl. filtermåtte (antal x bestillingsnummer)	1 x 3243060: 405/460 m ³ /h 2 x 3243060: 475/520 m ³ /h
Mærkedriftsspænding	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 0,37 A 60 Hz: 0,39 A

Funktioner

Nom. effekt Pel	50 Hz: 70 W 60 Hz: 87 W
Dimensioner	Bredde: 323 mm Højde: 323 mm
Indbygningsmål	Indbygningsdybde: 25 mm Indbygningsdybde: 118,5 mm
Montageudskæring	Udskæring-bredde: 292 mm Udskæringshøjde: 292 mm
Bemærk	For at forbedre energieffektiviteten og forlænge enhedens levetid anbefales anvendelse af temperaturregulatorer eller -indikatorer.
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 54 med fiberfilter IP 56 med fiberfilter og vandstrålekappe
Kapslingsklasse NEMA	Type 12 med fiberfilter Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X med fiberfilter og vandstrålekappe
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 4 A
Levetid ventilator (L10, 40 °C)	50 Hz: 65.000 h 60 Hz: 61.000 h
Driftstemperatur	-30 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-30 °C...70 °C
Støjniveau	50 Hz: 59 dB(A) 60 Hz: 61 dB(A)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	3,636 kg
Bruttovægt	3,836 kg
Toldtarifnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Funktioner

Produktbeskrivelse SK-filterventilator TopTherm, 540/590 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz,
BHD: 323 x 323 x 25 mm, EMC

Godkendelser.

Godkendelser. CSA
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)

Forklaringer. Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK