

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3243.708 Blue e+ filterventilator

Stat: 11-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3243.708 - Blue e+ filterventilator

Komplet ventilatorenhed til værktøjsfri montage i flader. Luftkapacitet fra 20 - 1160 m<sup>3</sup>/h, kapslingsklasse som standard IP 54.



## Funktioner

Best.nr.	SK 3243.708
Udgave	vertikalmontage
Produktbeskrivelse	Filterventilatorer med diagonalventilator teknologi er mere trykstabile og yder et mere konstant lufttryk. Den diagonale udstrømningsretning sikrer en jævn afkøling af skabet.
Fordele	Højeste luftydelse takket være fabriksmonterede foldefiltre Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge Diagonal ventilator teknologi sikrer mere jævn og konstant ventilation af tavlen takket være større trykstabilitet Værktøjsfri montage
Materiale	Plast
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Komplet indbygningsklar enhed, inkl. foldefilter
Ventilator	Diagonal, 1-faset motor med kondensator
Luftydelse friblæsning (med foldefilter)	50 Hz: 625 m <sup>3</sup> /h 60 Hz: 716 m <sup>3</sup> /h

# Funktioner

Luftkapacitet med tilhørende udgangsfiler inkl. foldefilter	50 Hz: 565 m <sup>3</sup> /h 60 Hz: 645 m <sup>3</sup> /h
Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)	50 Hz: 540 m <sup>3</sup> /h 60 Hz: 590 m <sup>3</sup> /h
Luftkapacitet med tilhørende udgangsfiler inkl. fiberfilter	50 Hz: 444 m <sup>3</sup> /h 60 Hz: 498 m <sup>3</sup> /h
Mærkedriftsspænding	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nom. effekt Pel	50 Hz: 77,7 W 60 Hz: 106,4 W
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 0,39 A 60 Hz: 0,47 A
Dimensioner	Bredde: 323 mm Højde: 323 mm Dybde: 144,5 mm
Indbygningsdybde	124 mm
Montageudskæring	Udskæring-bredde: 292 mm Udskæringshøjde: 292 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 54 med fiberfilter/foldefilter IP 55 med foldefilter og absorberingsmåtte IP 56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
Kapslingsklasse NEMA	Type 12 med fiberfilter/foldefilter Type 3, 3R, 4, 4X med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 4 A
Bemærk	Ved filterventilator 3237.XXX sker den elektriske tilslutning via 2 enkeltledere (længde ca. 300 mm) på enheden, ved alle andre filterventilatorer via fjederklemme
Driftstemperatur	-30 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-30 °C...70 °C
Støjniveau	50 Hz: 62 dB(A) 60 Hz: 65 dB(A)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	4 kg

# Funktioner

---

Bruttovægt	4,297 kg
Toldtarifnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK Blue e+ filterventilator, 625/716 m <sup>3</sup> /h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 323 x 323 x 144,5 mm, RAL 9005

---

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring

---