


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3244.710 Blue e+ filterventilator

Stat: 17-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3244.710 - Blue e+ filterventilator

Komplet ventilatorenhed til værktøjsfri montage i flader. Luftkapacitet fra 20 - 1160 m³/h, kapslingsklasse som standard IP 54.



Funktioner

Best.nr.	SK 3244.710
Udgave	vertikalmontage
Produktbeskrivelse	Filterventilatorer med diagonalventilorteknologi er mere trykstabile og yder et mere konstant lufttryk. Den diagonale udstrømningsretning sikrer en jævn afkøling af skabet.
Fordele	Højeste luftydelse takket være fabriksmonterede foldefiltre Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret Hurtigere montage på skabet takket være optimerede låsekroge Diagonal ventilorteknologi sikrer mere jævn og konstant ventilation af tavlen takket være større trykstabilitet Værktøjsfri montage
Materiale	Plast
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Komplet indbygningsklar enhed, inkl. foldefilter
Ventilator	Diagonal, 1-faset motor med kondensator
Luftydelse friblæsning (med foldefilter)	50 Hz: 867 m ³ /h 60 Hz: 910 m ³ /h

Funktioner

Luftkapacitet med tilhørende udgangsfiler inkl. foldefilter	50 Hz: 720 m ³ /h 60 Hz: 745 m ³ /h
Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)	50 Hz: 700 m ³ /h 60 Hz: 770 m ³ /h
Luftkapacitet med tilhørende udgangsfiler inkl. fiberfilter	50 Hz: 537 m ³ /h 60 Hz: 587 m ³ /h
Mærkedriftsspænding	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nom. effekt Pel	50 Hz: 120,7 W 60 Hz: 166,1 W
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 1,06 A 60 Hz: 1,47 A
Dimensioner	Bredde: 323 mm Højde: 323 mm Dybde: 156 mm
Indbygningsdybde	136 mm
Montageudskæring	Udskæring-bredde: 292 mm Udskæringshøjde: 292 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 54 med fiberfilter/foldefilter IP 55 med foldefilter og absorberingsmåtte IP 56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
Kapslingsklasse NEMA	Type 12 med fiberfilter/foldefilter Type 3, 3R, 4, 4X med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
Forsikring	Automatsikring/smelsesikring: 6 A
Bemærk	Ved filterventilator 3237.XXX sker den elektriske tilslutning via 2 enkeltledere (længde ca. 300 mm) på enheden, ved alle andre filterventilatorer via fjederklemme
Driftstemperatur	-30 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-30 °C...70 °C
Støjniveau	50 Hz: 64 dB(A) 60 Hz: 66 dB(A)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	4,9 kg

Funktioner

Bruttovægt	5,011 kg
Toldtarifnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK Blue e+ filterventilator, 867/910 m ³ /h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 323 x 323 x 156 mm, RAL 7035

Godkendelser.

Godkendelser.	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
