


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3244.800 Blue e+ filterventilator

Stat: 10-07-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3244.800 - Blue e+ filterventilator EMC

Komplet ventilatorenhed med EMC-afskærmning til flademontage uden brug af værktøj.  
Luftkapacitet på 20 – 900 m<sup>3</sup>/h



## Funktioner

|  |   |
|--|---|
| Best.nr.                                 | SK 3244.800   |
| Udgave                                   | vertikalmontage<br>EMC  |
| Produktbeskrivelse                       | EMC-filterventilatorer er kendetegnet ved en høj afskærmnings-/dæmpningsvirkning og opfylder trin 2 jf. EN 61587-3.   |
| Fordele                                  | Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret<br>Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge<br>Diagonal ventilorteknologi sikrer mere jævn og konstant ventilation af tavlen takket være større trykstabilitet<br>Værktøjsfri montage |
| Materiale                                | Plast   |
| Farve                                    | RAL 7035  |
| Leveringsomfang                          | Komplet indbygningsklar enhed, inkl. EMC-filtermåtte  |
| Ventilator                               | Diagonal, 1-faset motor med kondensator   |
| Luftydelse friblæsning (med fiberfilter) | 50 Hz: 700 m <sup>3</sup> /h<br>60 Hz: 770 m <sup>3</sup> /h  |

# Funktioner

|   |   |
|---|---|
| Luftkapacitet med tilhørende udgangsfiler inkl. fiberfilter | 50 Hz: 537 m <sup>3</sup> /h<br>60 Hz: 587 m <sup>3</sup> /h  |
| Mærkedriftsspænding   | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |
| Nom. effekt Pel   | 50 Hz: 114,4 W<br>60 Hz: 153,5 W  |
| Mærkestrøm maks.  | 50 Hz: 0,51 A<br>60 Hz: 0,68 A  |
| Dimensioner   | Bredde: 323 mm<br>Højde: 323 mm<br>Dybde: 156 mm  |
| Indbygningsdybde  | 136 mm  |
| Montageudskæring  | Udskæring-bredde: 292 mm<br>Udskæringshøjde: 292 mm   |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529                          | IP 54 med fiberfilter<br>IP 56 med fiberfilter og vandstrålekappe   |
| Kapslingsklasse NEMA  | Type 12 med fiberfilter<br>Type 3, 3R, 4, 4X med fiberfilter og vandstrålekappe   |
| Forsikring  | Automatsikring/smeltesikring: 4 A   |
| Bemærk  | For at forbedre energieffektiviteten og forlænge enhedens levetid anbefales anvendelse af temperaturregulatorer eller -indikatorer. |
| Driftstemperatur  | -30 °C...55 °C  |
| Opbevaringstemperatur                                       | -30 °C...70 °C  |
| Støjniveau  | 50 Hz: 64 dB(A)<br>60 Hz: 66 dB(A)  |
| Pakkestørrelse  | 1 stk.  |
| Nettovægt   | 4,7 kg  |
| Bruttovægt  | 4,969 kg  |
| Toldtarifnummer   | 84145915  |
| ETIM 9  | EC000320  |
| ETIM 8  | EC000320  |

# Funktioner

---

ECLASS 8.0

27180716

---

Produktbeskrivelse

SK Blue e+ filterventilator, EMC, 700/770 m<sup>3</sup>/h, 230 V, 1~,  
50 Hz/60 Hz, BHD 323 x 323 x 156 mm, RAL 7035

# Godkendelser.

---

Godkendelser.

CSA  
30 - KC Korea  
UL + C-UL - FTTA  
UR + C-UR (recognized)

---

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring