

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3245.910 Blue e+ filterventilator

Stat: 04-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3245.910 - Blue e+ filterventilator med EC-teknologi

Den energieffektive version med EC-teknologi udmærker sig ikke kun ved IoT-kompatibilitet, som er et helt nyt tiltag i denne kategori. Blue e+ filterventilatoren åbner døren til en verden af fordele – lige fra energieffektivitet over overvågning og bæredygtighed og til en højere luftkapacitet (175 – 1.160 m<sup>3</sup>/h).



## Funktioner

|  |  |
|--|--|
| Best.nr.                                 | SK 3245.910  |
| Udgave                                   | vertikalmontage<br>EC  |
| Fordele                                  | Højeste luftydelse takket være fabriksmonterede foldefiltre<br>Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret<br>Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge<br>Diagonal ventilatorteknologi sikrer mere jævn og konstant ventilation af tavlen takket være større trykstabilitet<br>Værktøjsfri montage |
| Materiale                                | Plast  |
| Farve                                    | RAL 7035   |
| Leveringsomfang                          | Komplet indbygningsklar enhed, inkl. foldefilter   |
| Ventilator                               | Diagonal, EC-motor   |
| Luftydelse friblæsning (med foldefilter) | 50 Hz: 1.161 m <sup>3</sup> /h<br>60 Hz: 1.161 m <sup>3</sup> /h   |

# Funktioner

|  |  |
|--|--|
| Luftkapacitet med tilhørende udgangsfilter inkl. foldefilter | 50 Hz: 969 m <sup>3</sup> /h   |
| Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)                     | 50 Hz: 931 m <sup>3</sup> /h   |
| Luftkapacitet med tilhørende udgangsfilter inkl. fiberfilter | 50 Hz: 728 m <sup>3</sup> /h   |
| Mærkedriftsspænding  | 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Nom. effekt Pel  | 50 Hz: 174,6 W   |
| Mærkestrøm maks.   | 50 Hz: 2,52 A  |
| Dimensioner  | Bredde: 323 mm<br>Højde: 323 mm<br>Dybde: 156 mm   |
| Indbygningsdybde   | 136 mm   |
| Montageudskæring   | Udskæring-bredde: 292 mm<br>Udskæringshøjde: 292 mm  |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529                           | IP 51 med fiberfilter/foldefilter<br>IP52 med foldefilter og absorberingsmåtte<br>IP 56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe |
| Kapslingsklasse NEMA   | Type 1, 12 med fiberfilter/foldefilter<br>Type 3, 3R med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe                                    |
| Forsikring   | Automatsikring/smeltesikring: 6 A  |
| Driftstemperatur   | -25 °C...55 °C   |
| Opbevaringstemperatur  | -25 °C...70 °C   |
| Støjniveau   | 50 Hz: 72 dB(A)  |
| Snitflader   | 0 – 10 V/PWM-indgang<br>Omdrejningstaludgang   |
| Pakkestørrelse   | 1 stk.   |
| Nettovægt  | 4,17 kg  |
| Bruttovægt   | 4,18 kg  |
| Toldtarifnummer  | 84145915   |

# Funktioner

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| ETIM 9             | EC000320  |
| ETIM 8             | EC000320  |
| ECLASS 8.0         | 27180716  |
| Produktbeskrivelse | SK Blue e+ filterventilator, EC-teknologi, 1161 m <sup>3</sup> /h, 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 323 x 323 x 156,5 mm, RAL 7035 |

---

# Godkendelser.

---

|               |  |
|---------------|--|
| Godkendelser. | CSA<br>30 - KC Korea<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring   |

---