

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3245.918 Blue e+ filterventilator

Stat: 18-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3245.918 - Blue e+ filterventilator med EC-teknologi

Den energieffektive version med EC-teknologi udmærker sig ikke kun ved IoT-kompatibilitet, som er et helt nyt tiltag i denne kategori. Blue e+ filterventilatoren åbner døren til en verden af fordele – lige fra energieffektivitet over overvågning og bæredygtighed og til en højere luftkapacitet (175 – 1.160 m³/h).



Funktioner

| | |
|--|--|
| Best.nr. | SK 3245.918 |
| Udgave | vertikalmontage EC |
| Fordele | Højeste luftydelse takket være fabriksmonterede foldefiltre Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge Diagonal ventilatorteknologi sikrer mere jævn og konstant ventilation af tavlen takket være større trykstabilitet Værktøjsfri montage |
| Materiale | Plast |
| Farve | RAL 9005 |
| Leveringsomfang | Komplet indbygningsklar enhed, inkl. foldefilter |
| Ventilator | Diagonal, EC-motor |
| Luftydelse friblæsning (med foldefilter) | 50 Hz: 1.161 m ³ /h 60 Hz: 1.161 m ³ /h |

Funktioner

| | |
|--|--|
| Luftkapacitet med tilhørende udgangsfilter inkl. foldefilter | 50 Hz: 969 m ³ /h |
| Luftydelse friblæsning (med fiberfilter) | 50 Hz: 931 m ³ /h |
| Luftkapacitet med tilhørende udgangsfilter inkl. fiberfilter | 50 Hz: 728 m ³ /h |
| Mærkedriftsspænding | 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nom. effekt Pel | 50 Hz: 174,6 W |
| Mærkestrøm maks. | 50 Hz: 2,52 A |
| Dimensioner | Bredde: 323 mm Højde: 323 mm Dybde: 156 mm |
| Indbygningsdybde | 136 mm |
| Montageudskæring | Udskæring-bredde: 292 mm Udskæringshøjde: 292 mm |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 51 med fiberfilter/foldefilter IP52 med foldefilter og absorberingsmåtte IP 56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe |
| Kapslingsklasse NEMA | Type 1, 12 med fiberfilter/foldefilter Type 3, 3R med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe |
| Forsikring | Automatsikring/smeltesikring: 6 A |
| Driftstemperatur | -25 °C...55 °C |
| Opbevaringstemperatur | -25 °C...70 °C |
| Støjniveau | 50 Hz: 72 dB(A) |
| Snitflader | 0 – 10 V/PWM-indgang Omdrejningstaludgang |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 3,2 kg |
| Bruttovægt | 3,2 kg |
| Toldtarifnummer | 84145915 |

Funktioner

| | |
|--------------------|---|
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Produktbeskrivelse | SK Blue e+ filterventilator, EC-teknologi, 1161 m ³ /h, 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 323 x 323 x 156,5 mm, RAL 9005 |

Godkendelser.

| | |
|---------------|--|
| Godkendelser. | CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |