

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3245.918 Blue e+ filterventilator

Stat: 13-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3245.918 - Blue e+ filterventilator med EC-teknologi

Den energieffektive version med EC-teknologi udmærker sig ikke kun ved IoT-kompatibilitet, som er et helt nyt tiltag i denne kategori. Blue e+ filterventilatoren åbner døren til en verden af fordele – lige fra energieffektivitet over overvågning og bæredygtighed og til en højere luftkapacitet (175 – 1.160 m³/h).



Funktioner

Best.nr.	SK 3245.918
Udgave	vertikalmontage EC
Fordele	Højeste luftydelse takket være fabriksmonterede foldefiltre Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge Diagonal ventilatorteknologi sikrer mere jævn og konstant ventilation af tavlen takket være større trykstabilitet Værktøjsfri montage
Materiale	Plast
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Komplet indbygningsklar enhed, inkl. foldefilter
Ventilator	Diagonal, EC-motor
Luftydelse friblæsning (med foldefilter)	50 Hz: 1.161 m ³ /h 60 Hz: 1.161 m ³ /h

Funktioner

Luftkapacitet med tilhørende udgangsfilter inkl. foldefilter	50 Hz: 969 m ³ /h
Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)	50 Hz: 931 m ³ /h
Luftkapacitet med tilhørende udgangsfilter inkl. fiberfilter	50 Hz: 728 m ³ /h
Mærkedriftsspænding	100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nom. effekt Pel	50 Hz: 174,6 W
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 2,52 A
Dimensioner	Bredde: 323 mm Højde: 323 mm Dybde: 156 mm
Indbygningsdybde	136 mm
Montageudskæring	Udskæring-bredde: 292 mm Udskæringshøjde: 292 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 51 med fiberfilter/foldefilter IP52 med foldefilter og absorberingsmåtte IP 56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
Kapslingsklasse NEMA	Type 1, 12 med fiberfilter/foldefilter Type 3, 3R med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 6 A
Driftstemperatur	-25 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Støjniveau	50 Hz: 72 dB(A)
Snitflader	0 – 10 V/PWM-indgang Omdrejningstaludgang
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	3,2 kg
Bruttovægt	3,2 kg
Toldtarifnummer	84145915

Funktioner

ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK Blue e+ filterventilator, EC-teknologi, 1161 m ³ /h, 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 323 x 323 x 156,5 mm, RAL 9005

Godkendelser.

Godkendelser.	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring