

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3248.000

Luft-luftvarmevekslere

Stat: 03-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3248.000 - Luft-luftvarmevekslere topmontage

Komplet tilslutningsklar topmonteret varmevekslerenhed uden regulering.

Funktioner

Best.nr.	SK 3248.000
Udgave	topmontage
Produktbeskrivelse	Ved aggressive miljøbetingelser er luft/luft-varmevekslere særligt velegnede, da de indvendige og udvendige kredsløb er fuldstændigt adskilt fra hinanden.
Farve	Låg: RAL 7035 Kabinet: RAL 7016
Leveringsomfang	Komplet tilslutningsklar enhed Tilslutning af ventilatorer sker via 2 tilslutningskabler med 3 tråde, med ledningstyler Boreskabelon Montagematerialer
Specifik varmeeffekt	66 W/K
Luftkapacitet (fritblæsende)	Udvendigt kredsløb ved 50 Hz: 965 m ³ /h Indvendigt kredsløb ved 50 Hz: 965 m ³ /h
Mærkedriftsspænding	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mærkestrøm maks.	Pr. ventilator ved 50 Hz: 0,32 A Pr. ventilator ved 60 Hz: 0,4 A
Tilslutningstype (elektrisk)	Tilslutningskabler
Dimensioner	Bredde: 595 mm Højde: 362 mm Dybde: 440 mm
Bemærk	For en nøjagtig temperaturregulering i skabet anbefales den indvendige skabstermostat, det digitale indvendige skabstemperaturdisplay og -regulator eller hastighedsregulatoren
Antal ventilatorer	2
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 4 A

Funktioner

Driftstemperatur	-5 °C...55 °C
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	Indvendigt kredsløb IP 54 Eksternt kredsløb IP 34
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	25 kg
Bruttovægt	27 kg
Toldtarifnummer	84158300
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711
Produktbeskrivelse	SK Direct Air Cooling System (DAC), topplademontering, 48 V DC, BHD: 875 x 125 x 313 mm

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
---------------	---