



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3300.040

Klimamodulkonzept, profillåge TS 8

Stat: 23-12-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3300.040 - Klimamodulkoncept, profillåge TS 8 Til indbygning af kølemoduler

Profillåger af stålplader til montering af klimamoduler, type SK 3307.7XX til 3310.7XX.



Funktioner

Best.nr.	SK 3300.040
Produktbeskrivelse	Profillåger af stålplader til montering af klimamoduler, type SK 3307.7XX til 3310.7XX.
Materiale	Stålplade
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Profillåge uden formonteret kølemodul TS 8 hængsler, døråbningsvinkel ca. 110°
Bemærk	Nedenstående information gælder 1200 mm brede TS 8 skabe Ved udstyrsposition "højre" består 1 sæt af en profillåge til indbygning i højre skabshalvdel plus en speciel aflåselig dør til venstre skabshalvdel. Ved udstyrsposition "venstre" består 1 sæt af en profillåge til indbygning i venstre skabshalvdel. Den eksisterende højre aflåselige låge kan anvendes.
Bemærkning vedr. produktnr.	Højrehængt låge
Passer til	Bokstype: TS 8: = 600 mm: = 1.800 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	21
Bruttovægt	24

Funktioner

EAN	4028177560024
-----	---------------

ECLASS 8.0	27180702
------------	----------

Godkendelser.

Certifikater.	EAC
---------------	-----