

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.370

Vertikale skilleplader

Stat: 08-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3301.370 - Vertikale skilleplader til TS IT

Til blokering af luftstrømmen til venstre og højre for 19" niveauet ved skabshøjde 2000 mm.

Funktioner

Best.nr.	SK 3301.370
Udgave	Selvklæbende på den ene side
Produktbeskrivelse	Til afskærmning af luftstrømmen til venstre og højre for 19"-niveauet ved skabshøjde 2000 mm.
Materiale	Celle-PU-skum Flammehæmmende efter UL 94 (HF1)
Farve	Antracit
Aftætning mellem	LCP og 19" niveau
Dimensioner	Bredde: 110 mm Højde: 1.915 mm Dybde: 110 mm
Passer til	Bredde: 600 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,619 kg
Bruttovægt	0,719 kg
Toldtarifnummer	39269097
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	SK Vertikale skumplader, BHD: 110x1915x110 mm, pakning mellem Sidepanel/LCP og 482.6 mm (19")-niveau