

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3301.500

# Elektrisk kondensatfordamper

Stat: 02-07-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3301.500 - Elektrisk kondensatfordamper

Til montage udvendigt på skabet. Kan anvendes til alle køleenheder og luft-/vandvarmevekslere (vertikalmonterede).



## Funktioner

Best.nr.	SK 3301.500
Produktbeskrivelse	Til montage udvendigt på skabet. Kan anvendes til alle køleenheder og luft-/vandvarmevekslere (vertikalmonterede).
Fordele	Internationalt anvendelig, designet til flere spændinger
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Elektronisk kondensatfordamper, tilslutningsklar
Evaporation performance	230 V: 3,5 l/d 115 V: 3,0 l/d
Dimensioner	Bredde: 280 mm Højde: 129 mm Dybde: 105 mm
Driftstemperatur	5 °C...60 °C
Mærkedriftsspænding	115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,32 kg
Bruttovægt	1,72 kg
Toldtarifnummer	84159000
ETIM 9	EC002009

# Funktioner

---

ETIM 8	EC002009
ECLASS 8.0	27180715
Produktbeskrivelse	SK Kondensatfordamper, elektrisk, 115 - 230 V, 50/60 Hz, B: 280 mm

---

# Godkendelser.

---

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------