Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.505

Elektrisk kondensatfordamper

Stat: 05-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3301.505 - Elektrisk kondensatfordamper

Til montage udvendigt på skabet. Kan anvendes til alle køleenheder og luft-/vandvarmevekslere (vertikalmonterede).



Funktioner

Best.nr.	SK 3301.505
Produktbeskrivelse	Til montage udvendigt på skabet. Kan anvendes til alle køleenheder og luft-/vandvarmevekslere (vertikalmonterede).
Fordele	Internationalt anvendelig, designet til flere spændinger
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Elektronisk kondensatfordamper, tilslutningsklar
Evaporation performance	230 V: 3,5 l/d 115 V: 3,0 l/d
Dimensioner	Bredde: 400 mm Højde: 129 mm Dybde: 105 mm
Driftstemperatur	5 °C...60 °C
Mærkedriftsspænding	115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,74 kg
Bruttovægt	2,2 kg
Toldtarifnummer	84189910
ETIM 9	EC002009

Funktioner

ETIM 8	EC002009
ECLASS 8.0	27180715
Produktbeskrivelse	SK Kondensatfordamper, elektrisk, 115 - 230 V, 50/60 Hz, B: 400 mm

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring