

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3302.110

**Sidemonteret køleenhed TopTherm
Blue e**

Stat: 22-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3302.110 - Sidemonteret køleenhed TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energieffektive vægmonterede Blue e-køleapparater i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W også med integreret elektrisk kondensfordampning. Fås i specialformaterne "bredformat" og "flad".



Funktioner

Best.nr.	SK 3302.110
Udgave	vertikalmontage
Produktbeskrivelse	Energieffektive Blue e vægmonterede køleenheder i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integreret elektrisk kondensatfordampning.
Fordele	Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
Materiale	Stålplade
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kondensator med hydrofob RiNano-belægning Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemme) Boreskabelon Montagematerialer
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511	Køleeffekt L35 L35/60 Hz : 0,32 kW Køleeffekt L35 L50/60 Hz : 0,16 kW
Mærkedriftsspænding	115 V, 1~, 60 Hz

Funktioner

Mærkestrøm maks.	60 Hz: 3,3 A
Startstrøm (maks.)	60 Hz: 8 A
Luftkapacitet (fritblæsende)	Eksternt kredsløb: 310 m ³ /h Indvendigt kredsløb: 345 m ³ /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,03
Udgave	vertikalmontage
Dimensioner	Bredde: 280 mm Højde: 550 mm Dybde: 140 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	Eksternt kredsløb IP 34 Indvendigt kredsløb IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Kølemiddel/kølemedium	Kølemiddel: R-513A Mængde: 0,13 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO ₂ -ækvivalent (CO ₂ e): 0,08 t
Temperaturregulering	Basiscontroller (fabriksindstilling +35 °C)
Driftstemperatur	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	54 °C
Opbevaringstemperatur	-40 °C...70 °C
Indstillingsområde	30 °C...54 °C
Nom. effekt Pel	Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 0,31 kW Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 0,36 kW
Tilladt driftstryk (p maks.)	25 bar
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 10 A
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	12,191 kg
Bruttovægt	12,833 kg

Funktioner

Toldtarifnummer	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Produktbeskrivelse	SK TopTherm køleenhed, Vægmonteret, 0.38 kW, 115 V, 1~, 60 Hz, stålplade, BHD: 280x550x140 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Declaration of conformity - F-gas regulation Overensstemmelseserklæring UK
