



SK 3302.120

Sidemonteret køleenhed TopTherm Blue e

Stat: 12-03-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3302.120 - Sidemonteret køleenhed TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energieffektive vægmonterede Blue e-køleapparater i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W også med integreret elektrisk kondensfordampning. Fås i specialformaterne "bredformat" og "flad".



Funktioner

Best.nr.	SK 3302.120
Udgave	vertikalmontage
Produktbeskrivelse	Energieffektive Blue e vægmonterede køleenheder i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integreret elektrisk kondensatfordampning.
Fordele	Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
Materiale	Stålplade
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kondensator med hydrofob RiNano-belægning Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemme) Boreskabelon Montagematerialer
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511	Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 0,36 kW Køleeffekt L35 L35/60 Hz : 0,38 kW Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,21 kW Køleeffekt L35 L50/60 Hz : 0,23 kW

Funktioner

Mærkedriftsspænding	200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 1,9 A 60 Hz: 2 A
Startstrøm (maks.)	50 Hz: 3,5 A 60 Hz: 3,9 A
Luftkapacitet (fritblæsende)	Eksternt kredsløb: 310 m³/h Indvendigt kredsløb: 345 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,44 Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
Udgave	vertikalmontage
Dimensioner	Bredde: 280 mm Højde: 550 mm Dybde: 140 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	Eksternt kredsløb IP 34 Indvendigt kredsløb IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Kølemiddel/kølemedium	Kølemiddel: R134a Mængde: 0,11 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO2-ækvivalent (CO2e): 0,16 t
Temperaturregulering	Basiscontroller (fabriksindstilling +35 °C)
Driftstemperatur	10 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-40 °C...70 °C
Indstillingsområde	30 °C...55 °C
Nom. effekt Pel	Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 0,25 kW Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 0,26 kW Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 0,28 kW Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 0,3 kW
Tilladt driftstryk (p maks.)	25 bar
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 10 A
Pakkestørrelse	1 stk.

Funktioner

Nettovægt	13 kg
Bruttovægt	13,75 kg
Toldtarifnummer	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Godkendelser.

Certifikater.	EAC
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK