

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3302.300

# Sidemonteret køleenhed TopTherm Blue e

Stat: 25-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3302.300 - Sidemonteret køleenhed TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energieffektive vægmonterede Blue e-køleapparater i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W også med integreret elektrisk kondensfordampning. Fås i specialformaterne "bredformat" og "flad".



## Funktioner

Best.nr.	SK 3302.300
Udgave	vertikalmontage Bredformat
Produktbeskrivelse	Energieffektive Blue e vægmonterede køleenheder i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integreret elektrisk kondensatfordampning.
Fordele	Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
Materiale	Stålplade
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kondensator med hydrofob RiNano-belægning Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste) Boreskabelon Montagematerialer
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511	Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 0,3 kW Køleeffekt L35 L35/60 Hz : 0,32 kW Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,16 kW Køleeffekt L35 L50/60 Hz : 0,17 kW

# Funktioner

Mærkedriftsspænding	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 1,6 A 60 Hz: 1,7 A
Startstrøm (maks.)	50 Hz: 4,3 A 60 Hz: 5,3 A
Luftkapacitet (fritblæsende)	Eksternt kredsløb: 310 m <sup>3</sup> /h Indvendigt kredsløb: 310 m <sup>3</sup> /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1 Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1
Udgave	vertikalmontage
Special design	Bredformat
Dimensioner	Bredde: 525 mm Højde: 340 mm Dybde: 153 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	Eksternt kredsløb IP 34 Indvendigt kredsløb IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Kølemiddel/kølemedium	Kølemiddel: R-513A Mængde: 0,15 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO <sub>2</sub> -ækvivalent (CO <sub>2</sub> e): 0,09 t
Temperaturregulering	Basiscontroller (fabriksindstilling +35 °C)
Driftstemperatur	10 °C...53 °C
Operating temperature max @60 Hz	52 °C
Opbevaringstemperatur	-40 °C...70 °C
Indstillingsområde	30 °C...52 °C
Nom. effekt Pel	Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 0,3 kW Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 0,32 kW Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 0,33 kW Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 0,35 kW
Tilladt driftstryk (p maks.)	25 bar

# Funktioner

---

Forsikring	Automatsikring/smelsesikring: 10 A
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	14,07 kg
Bruttovægt	15,64 kg
Toldtarifnummer	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Produktbeskrivelse	SK TopTherm køleenhed, Vægmonteret, tværformat, 0.36 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Rustfrit stål, BHD: 525x340x153 mm

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Declaration of conformity - F-gas regulation Overensstemmelseserklæring UK