

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.100

Vertikalmonterede køleenheder

Stat: 04-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.100 - Vertikalmonterede køleenheder med basiscontroller

Vertikalmonterede køleenheder i effektklasserne 500 W til 4000 W med integreret basiscontroller, RiNano-belægning på kondensator og elektrisk kondensatfordampning som standard.



Funktioner

Best.nr.	SK 3303.100
Materiale	Stålplade
Leveringsomfang	Tilslutningsklart fortrådet Boreskabelon Montagematerialer
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511	Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 500 W Køleeffekt L35 L35/60 Hz : 610 W Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 280 W Køleeffekt L35 L50/60 Hz : 350 W
Mærkedriftsspænding	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 2,6 A 60 Hz: 2,6 A
Startstrøm (maks.)	50 Hz: 5,1 A 60 Hz: 6,4 A
Luftkapacitet (fritblæsende)	Eksternt kredsløb: 345 m ³ /h Indvendigt kredsløb: 310 m ³ /h

Funktioner

Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Udgave	vertikalmontage
Dimensioner	Bredde: 280 mm Højde: 550 mm Dybde: 210 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	Eksternt kredsløb IP 34 Indvendigt kredsløb IP 54
Kølemiddel/kølemedium	Kølemiddel: R134a Mængde: 0,17 kg
Temperaturregulering	Basiscontroller (fabriksindstilling +35 °C)
Driftstemperatur	20 °C...55 °C
Indstillingsområde	30 °C...55 °C
Nom. effekt Pel	Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 36 W Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 380 W Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 420 W Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 390 W
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 10 A
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	17 kg
Bruttovægt	17,7 kg
Toldtarifnummer	84158200
ECLASS 8.0	27180704
Produktbeskrivelse	SK RTT vægmonteret køleenhed, 500 W, 230 V, basiscontroller

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
---------------	--

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring UK