

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.130

Vertikalmonterede køleenheder

Stat: 20-12-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.130 - Vertikalmonterede køleenheder med basiscontroller

Vertikalmonterede køleenheder i effektklasserne 500 W til 4000 W med integreret basiscontroller, RiNano-belægning på kondensator og elektrisk kondensatfordampning som standard.



Funktioner

Best.nr.	SK 3303.130
Materiale	Stålplade
Leveringsomfang	Tilslutningsklart fortrådet Boreskabelon Montagematerialer
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511	Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 500 W Køleeffekt L35 L35/60 Hz : 610 W Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 280 W Køleeffekt L35 L50/60 Hz : 310 W
Mærkedriftsspænding	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 2,6 A 60 Hz: 2,6 A
Startstrøm (maks.)	50 Hz: 5,1 A 60 Hz: 6,4 A
Luftkapacitet (fritblæsende)	Eksternt kredsløb: 345 m³/h Indvendigt kredsløb: 310 m³/h

Funktioner

Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Udgave	vertikalmontage
Dimensioner	Bredde: 280 mm Højde: 550 mm Dybde: 210 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	Eksternt kredsløb IP 34 Indvendigt kredsløb IP 54
Kølemiddel/kølemedium	Kølemiddel: R134a Mængde: 0,17 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO2-ækvivalent (CO2e): 0,24 t
Temperaturregulering	Basiscontroller (fabriksindstilling +35 °C)
Driftstemperatur	20 °C...55 °C
Indstillingsområde	30 °C...55 °C
Nom. effekt Pel	Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 360 W Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 380 W Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 465 W Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 490 W
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 10 A
Pakkestørrelse	1 stk.
EAN	4028177610453
ECLASS 8.0	27180704

Godkendelser.

Certifikater.	EAC Ex
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK