


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3305.130

Vertikalmonterede køleenheder

Stat: 18-07-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3305.130 - Vertikalmonterede køleenheder med basiscontroller

Vertikalmonterede køleenheder i effektklasserne 500 W til 4000 W med integreret basiscontroller, RiNano-belægning på kondensator og elektrisk kondensatfordampning som standard.



Funktioner

Best.nr.	SK 3305.130
Materiale	Stålplade
Leveringsomfang	Tilslutningsklart fortrådet Boreskabelon Montagematerialer
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511	Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 1.500 W Køleeffekt L35 L35/60 Hz : 1.510 W Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 850 W Køleeffekt L35 L50/60 Hz : 1.020 W
Mærkedriftsspænding	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 5,6 A 60 Hz: 6,2 A
Startstrøm (maks.)	50 Hz: 22 A 60 Hz: 24 A
Luftkapacitet (fritblæsende)	Eksternt kredsløb: 900 m³/h Indvendigt kredsløb: 800 m³/h

Funktioner

Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,8
Udgave	vertikalmontage
Dimensioner	Bredde: 400 mm Højde: 950 mm Dybde: 260 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	Eksternt kredsløb IP 34 Indvendigt kredsløb IP 54
Kølemiddel/kølemedium	Kølemiddel: R134a Mængde: 0,6 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO2-ækvivalent (CO2e): 0,86 t
Temperaturregulering	Basiscontroller (fabriksindstilling +35 °C)
Driftstemperatur	20 °C...55 °C
Indstillingsområde	30 °C...55 °C
Nom. effekt Pel	Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 850 W Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 1.000 W Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 1.000 W Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 1.160 W
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 16...16 A
Pakkestørrelse	1 stk.
EAN	4028177560208
ECLASS 8.0	27180704

Godkendelser.

Certifikater.	EAC
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK