

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.160 Luftføringsæt

Stat: 26-03-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.160 - Luftføringsæt til LCP Hybrid

Luftføringssettet fører luftstrømmen ind i varmeveksleren i LCP Hybrid uden større tryktab.

Funktioner

Best.nr.	SK 3311.160
Produktbeskrivelse	Luftstyresættet består af to aftagelige pladeelementer, som monteres i det bagerste område af 19"-montagerammen, foroven og forneden. Pladerne skal føre luftstrømmen fra IT-udstyret, som er installeret i det øverste og nederste område af 19"-montagerammen, ind i varmeveksleren til LCP Hybrid uden større tryktab. Luftstyrepladerne monteres mellem 19"-montagerammens dybdeskiner og kan monteres i et 600 mm og 800 mm bredt skab.
Materiale	Stålplade
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Dimensioner	Bredde: 529 mm Højde: 110 mm
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	2,2 kg
Bruttovægt	2,32 kg
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000331
ETIM 8	EC000331
ECLASS 8.0	27180712
Produktbeskrivelse	SK Gangafdækning, BxH: 529x110 mm, til LCP Hybrid CW, til B: 600/800 mm