


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3313.614 Tilslutningssslange

Stat: 13-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3313.614 - Tilslutningslange

Fleksibel tilslutningslange, der kan afkortes, inkl. omløbermøtrik i begge ender for tilslutning af LCP'er/LCU'er til faste rør.

Funktioner

Best.nr.	SK 3313.614
Udgave	Rackafkøling CW
Produktbeskrivelse	Vandtilslutningssættet gør det nemt og enkelt muligt at slutte LCU'ens kølevandstilslutning til en fast rørledning på stedet. Slangerne har en 90°-bøjning på den ene side og en klemmeskal på den anden side, som gør det muligt at afkorte slangerne.
Materiale	NBR (indvendig) med stålspiral og stofindsats
Længde	2,5 m
Vandtilslutninger	G ¾" IG
Driftstemperatur	-30 °C...70 °C
Tilladt driftstryk (p maks.)	10 bar
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	5,08 kg
Bruttovægt	5,485 kg
Toldtarifnummer	39173200
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Produktbeskrivelse	SK tilslutningslange, til LCU CW 3313.610, længde 2500 mm