


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3322.700 Fiberfiltermåtte

Stat: 06-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3322.700 - Fiberfiltermåtte

Udskiftningsfiltermætter til toppladeventilatorer, filterventilatorer eller Thermoelectric Cooler til effektiv beskyttelse af tavlekomponenter mod snavs, støv og vand.

Funktioner

Best.nr.	SK 3322.700
Udgave	til filterventilatorer
Produktbeskrivelse	Af fiberstof med progressiv opbygning. Temperaturbestandig op til 100 °C, selvslukkende i klasse F1 efter DIN 53 438. Støvlufside: åben struktur. Renluftside: lukket struktur. Pålidelig filtrering af næsten enhver støvtype fra en kornstørrelse på 10 µm.
Materiale	Kunstfiber
Bemærk	Ikke egnet til anvendelse i EMC-filterventilatorer.
Passer til best.nr.	3238....
Dimensioner	Bredde: 120 mm Højde: 120 mm Dybde: 11 mm
Filterklasse	iht. DIN EN 779 : G2 Iht. DIN EN ISO 16890 : ISO Coarse 50 %
Pakkestørrelse	5 stk.
Nettovægt	0,01 kg
Bruttovægt	0,013 kg
Toldtarifnummer	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeskrivelse	SK reservefiltermåtte, til filterventilator, for SK 3238.... BHD: 120 x 120 x 11 mm

Godkendelser.

Godkendelser.

UR + C-UR (recognized)