

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3322.705 Fiberfiltermatte

Stat: 15-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDELH LÖB GROUP



SK 3322.705 - Fiberfiltermåtte

Udskiftningsfiltermætter til topladeventilatorer, filterventilatorer eller Thermoelectric Cooler til effektiv beskyttelse af tavlekomponenter mod snavs, støv og vand.

Funktioner

| | |
|---------------------|---|
| Best.nr. | SK 3322.705 |
| Udgave | til filterventilatorer |
| Produktbeskrivelse | Af fiberstof med progressiv opbygning. Temperaturbestandig op til 100 °C, selvslukkende i klasse F1 efter DIN 53 438. Støvlufside: åben struktur. Renluftside: lukket struktur. Pålidelig filtrering af næsten enhver støvtype fra en kornstørrelse på 10 µm. |
| Materiale | Kunstfiber |
| Bemærk | Ikke egnet til anvendelse i EMC-filterventilatorer. |
| Passer til best.nr. | 3238.... |
| Dimensioner | Bredde: 120 mm Højde: 120 mm Dybde: 12 mm |
| Filterklasse | iht. DIN EN 779 : G2 Iht. DIN EN ISO 16890 : ISO Coarse 50 % |
| Pakkestørrelse | 50 stk. |
| Nettovægt | 0,2 kg |
| Bruttovægt | 0,253 kg |
| Toldtarifnummer | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Produktbeskrivelse | SK Filtermåtte, til filterventilatorer SK 3238, i beholder, BHD: 120x120x12 mm, Filterklasse: G2 |

Godkendelser.

Godkendelser.

UR + C-UR (recognized)