



SK 3327.700

Fiberfiltermåtte

Stat: 14-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3327.700 - Fiberfiltermåtte

Udskiftningsfiltermætter til topladeventilatorer, filterventilatorer eller Thermoelectric Cooler til effektiv beskyttelse af tavlekomponenter mod snavs, støv og vand.



Funktioner

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.nr. | SK 3327.700 |
| Udgave | til filterventilatorer |
| Produktbeskrivelse | Af fiberstof med progressiv opbygning. Temperaturbestandig op til 100 °C, selvslukkende i klasse F1 efter DIN 53 438. Støvlufside: åben struktur. Renluftside: lukket struktur. Pålidelig filtrering af næsten enhver støvtype fra en kornstørrelse på 10 µm. |
| Materiale | Kunstfiber |
| Bemærk | Effektdata, kapslingsklasse og certifikater for komponenter fås kun i forbindelse med originale filtermætter fra Rittal. |
| Filterklasse | iht. DIN EN 779 : G3 Iht. DIN EN ISO 16890 : ISO Coarse 50 % |
| Pakkestørrelse | 5 stk. |
| Nettovægt | 0,09 kg |
| Bruttovægt | 0,093 kg |
| Toldtarifnummer | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |

Funktioner

ECLASS 8.0

27180706

Produktbeskrivelse

Rittal filt.måtte SK 3327.700