


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3328.100

Vertikalmonterede køleenheder

Stat: 20-12-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3328.100 - Vertikalmonterede køleenheder med basiscontroller

Vertikalmonterede køleenheder i effektklasserne 500 W til 4000 W med integreret basiscontroller, RiNano-belægning på kondensator og elektrisk kondensatfordampning som standard.

Funktioner

Best.nr.	SK 3328.100
Materiale	Stålplade
Leveringsomfang	Tilslutningsklart fortrådet Boreskabelon Montagematerialer
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511	Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 2.000 W Køleeffekt L35 L35/60 Hz : 2.350 W Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 1.450 W Køleeffekt L35 L50/60 Hz : 1.690 W
Mærkedriftsspænding	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 7,5 A 60 Hz: 9,1 A
Startstrøm (maks.)	50 Hz: 22 A 60 Hz: 26 A
Luftkapacitet (fritblæsende)	Eksternt kredsløb: 640 m³/h Indvendigt kredsløb: 550 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2
Udgave	vertikalmontage
Dimensioner	Bredde: 400 mm Højde: 1.580 mm Dybde: 295 mm

Funktioner

Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	Eksternt kredsløb IP 34 Indvendigt kredsløb IP 54
Kølemiddel/kølemedium	Kølemiddel: R134a Mængde: 0,95 kg
Temperaturregulering	Basiscontroller (fabriksindstilling +35 °C)
Driftstemperatur	20 °C...55 °C
Indstillingsområde	30 °C...55 °C
Nom. effekt Pel	Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 1.025 W Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 1.200 W Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 1.250 W Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 1.350 W
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 16 A
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	64.6
Bruttovægt	68
Toldtarifnummer	84158200
EAN	4028177323025
ECLASS 8.0	27180704

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Certifikater.	EAC
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK