


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3328.500

Sidemonteret køleenhed TopTherm Blue e

Stat: 27-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3328.500 - Sidemonteret køleenhed TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energieffektive vægmonterede Blue e-køleapparater i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W også med integreret elektrisk kondensfordampning. Fås i specialformaterne "bredformat" og "flad".

Funktioner

Best.nr.	SK 3328.500
Udgave	vertikalmontage
Fordele	Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
Materiale	Stålplade
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kondensator med hydrofob RiNano-belægning Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemme) Boreskabelon Montagematerialer Integreret elektrisk kondensfordampning
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511	Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 2,1 kW Køleeffekt L35 L35/60 Hz : 2,39 kW Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,52 kW Køleeffekt L35 L50/60 Hz : 1,76 kW
Mærkedriftsspænding	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 5,8 A 60 Hz: 6,8 A
Startstrøm (maks.)	50 Hz: 20 A 60 Hz: 22 A
Luftkapacitet (fritblæsende)	Eksternt kredsløb: 980 m ³ /h Indvendigt kredsløb: 980 m ³ /h

Funktioner

Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,44 Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,21
Udgave	vertikalmontage
Dimensioner	Bredde: 400 mm Højde: 1.580 mm Dybde: 295 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	Eksternt kredsløb IP 34 Indvendigt kredsløb IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Kølemiddel/kølemedium	Kølemiddel: R-513A Mængde: 0,95 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO ₂ -ækvivalent (CO ₂ e): 0,6 t
Temperaturregulering	e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)
Driftstemperatur	10 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-40 °C...70 °C
Indstillingsområde	20 °C...55 °C
Nom. effekt Pel	Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 0,86 kW Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 1,08 kW Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 1,02 kW Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 1,23 kW
Tilladt driftstryk (p maks.)	28 bar
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 16 A
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	67,45 kg
Bruttovægt	71 kg
Toldtarifnummer	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Funktioner

Produktbeskrivelse	SK Blue e køleenhed, Vægmonteret, 2.2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, stålplade
--------------------	--

Godkendelser.

Godkendelser.	30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
---------------	---

Forklaringer.	FCC Overensstemmelseserklæring Declaration of conformity - F-gas regulation Overensstemmelseserklæring UK
---------------	--