

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3328.610

**Sidemonteret køleenhed TopTherm
Blue e**

Stat: 25-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3328.610 - Sidemonteret køleenhed TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energieffektive vægmonterede Blue e-køleapparater i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W også med integreret elektrisk kondensfordampning. Fås i specialformaterne "bredformat" og "flad".



Funktioner

| | |
|-------------------------------------|---|
| Best.nr. | SK 3328.610 |
| Udgave | vertikalmontage |
| Fordele | Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller |
| Materiale | Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) |
| Farve | RAL 9007 |
| Leveringsomfang | Kondensator med hydrofob RiNano-belægning Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemme) Boreskabelon Montagematerialer Integreret elektrisk kondensatfordampning |
| Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511 | Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 2,1 kW Køleeffekt L35 L35/60 Hz : 2,44 kW Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,6 kW Køleeffekt L35 L50/60 Hz : 1,85 kW |
| Mærkedriftsspænding | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |

Funktioner

| | |
|--|--|
| Mærkestrøm maks. | 50 Hz: 13,4 A 60 Hz: 14,8 A |
| Startstrøm (maks.) | 50 Hz: 27 A 60 Hz: 27 A |
| Luftkapacitet (fritblæsende) | Eksternt kredsløb: 640 m ³ /h Indvendigt kredsløb: 550 m ³ /h |
| Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,3 Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,47 |
| Udgave | vertikalmontage |
| Dimensioner | Bredde: 400 mm Højde: 1.580 mm Dybde: 295 mm |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | Eksternt kredsløb IP 34 Indvendigt kredsløb IP 54 |
| Protection category NEMA | UL Type 12 |
| Kølemiddel/kølemedium | Kølemiddel: R134a Mængde: 0,95 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO ₂ -ækvivalent (CO ₂ e): 1,36 t |
| Temperaturregulering | e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C) |
| Driftstemperatur | 10 °C...55 °C |
| Opbevaringstemperatur | -40 °C...70 °C |
| Indstillingsområde | 20 °C...55 °C |
| Nom. effekt Pel | Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 0,86 kW Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 1,04 kW Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 1,02 kW Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 1,23 kW |
| Tilladt driftstryk (p maks.) | 28 bar |
| Bemærkning vedr. produktnr. | Leveringstid oplyses på forespørgsel |
| Forsikring | Transformersikkerhedsbryder: 18...25 A |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |

Funktioner

| | |
|--------------------|---|
| Nettovægt | 73 kg |
| Bruttovægt | 73 kg |
| Toldtarifnummer | 84158200 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Produktbeskrivelse | SK køleenhed Blue e, vægmontering, 2,1 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, rustfrit stål, BHD: 400 x 1580 x 295 mm |

Godkendelser.

| | |
|---------------|--|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized) |
| Forklaringer. | FCC Overensstemmelseserklæring Declaration of conformity - F-gas regulation Overensstemmelseserklæring UK |