


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3329.104

Vertikalmonterede køleenheder

Stat: 19-07-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3329.104 - Vertikalmonterede køleenheder med basiscontroller

Vertikalmonterede køleenheder i effektklasserne 500 W til 4000 W med integreret basiscontroller, RiNano-belægning på kondensator og elektrisk kondensatfordampning som standard.

Funktioner

Best.nr.	SK 3329.104
Leveringsomfang	Tilslutningsklart fortrådet Boreskabelon Montagematerialer
Udgave	vertikalmontage
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	Eksternt kredsløb IP 34 Indvendigt kredsløb IP 54
Kølemiddel/kølemedium	Kølemiddel: R134a Mængde: 0 kg
Temperaturregulering	Basiscontroller (fabriksindstilling +35 °C)
Driftstemperatur	20 °C...55 °C
Indstillingsområde	30 °C...55 °C
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	68.4
Bruttovægt	72
EAN	4028177389434
ECLASS 8.0	27180704

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
---------------	--

Godkendelser.

Certifikater.

EAC

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring UK