


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3329.520

Sidemonteret køleenhed TopTherm Blue e

Stat: 15-03-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3329.520 - Sidemonteret køleenhed TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energieffektive vægmonterede Blue e-køleapparater i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W også med integreret elektrisk kondensfordampning. Fås i specialformaterne "bredformat" og "flad".

Funktioner

Best.nr.	SK 3329.520
Udgave	vertikalmontage
Produktbeskrivelse	Energieffektive Blue e vægmonterede køleenheder i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integreret elektrisk kondensatfordampning.
Fordele	Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
Materiale	Stålplade
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kondensator med hydrofob RiNano-belægning Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemme) Boreskabelon Montagematerialer Integreret elektrisk kondensatfordampning
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511	Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 2,55 kW Køleeffekt L35 L35/60 Hz : 2,6 kW Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,8 kW Køleeffekt L35 L50/60 Hz : 1,8 kW
Mærkedriftsspænding	200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 10 A 60 Hz: 12,2 A
Startstrøm (maks.)	50 Hz: 24 A 60 Hz: 24 A

Funktioner

Luftkapacitet (fritblæsende)	Eksternt kredsløb: 1.230 m³/h Indvendigt kredsløb: 1.230 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11 Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,7
Udgave	vertikalmontage
Dimensioner	Bredde: 400 mm Højde: 1.580 mm Dybde: 295 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	Eksternt kredsløb IP 34 Indvendigt kredsløb IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Kølemiddel/kølemedium	Kølemiddel: R-513A Mængde: 1,15 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2-ækvivalent (CO2e): 0,73 t
Temperaturregulering	e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)
Driftstemperatur	10 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-40 °C...70 °C
Indstillingsområde	20 °C...55 °C
Nom. effekt Pel	Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 1,21 kW Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 1,53 kW Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 1,41 kW Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
Tilladt driftstryk (p maks.)	28 bar
Forsikring	Transformersikkerhedsbryder: 11...16 A
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	65,55 kg
Bruttovægt	69 kg
Toldtarifnummer	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855

Funktioner

ECLASS 8.0

27180704

Godkendelser.

Certifikater.

EAC

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring UK