

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3329.610

# Sidemonteret køleenhed TopTherm Blue e

Stat: 26-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3329.610 - Sidemonteret køleenhed TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energieffektive vægmonterede Blue e-køleapparater i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W også med integreret elektrisk kondensfordampning. Fås i specialformaterne "bredformat" og "flad".



## Funktioner

Best.nr.	SK 3329.610
Udgave	vertikalmontage
Produktbeskrivelse	Energieffektive Blue e vægmonterede køleenheder i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integreret elektrisk kondensatfordampning.
Fordele	Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
Materiale	Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Farve	RAL 9007
Leveringsomfang	Kondensator med hydrofob RiNano-belægning Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemme) Boreskabelon Montagematerialer Integreret elektrisk kondensatfordampning

# Funktioner

Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511	Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 2,55 kW Køleeffekt L35 L35/60 Hz : 2,71 kW Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,8 kW Køleeffekt L35 L50/60 Hz : 1,8 kW
Mærkedriftsspænding	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 17 A 60 Hz: 22 A
Startstrøm (maks.)	50 Hz: 44 A 60 Hz: 42 A
Luftkapacitet (fritblæsende)	Eksternt kredsløb: 710 m <sup>3</sup> /h Indvendigt kredsløb: 640 m <sup>3</sup> /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11 Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,01
Udgave	vertikalmontage
Dimensioner	Bredde: 400 mm Højde: 1.580 mm Dybde: 295 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	Eksternt kredsløb IP 34 Indvendigt kredsløb IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Kølemiddel/kølemedium	Kølemiddel: R134a Mængde: 0,95 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO <sub>2</sub> -ækvivalent (CO <sub>2</sub> e): 1,36 t
Temperaturregulering	e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)
Driftstemperatur	10 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-40 °C...70 °C
Indstillingsområde	20 °C...55 °C

# Funktioner

---

Nom. effekt Pel	Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 1,21 kW Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 1,05 kW Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 1,5 kW Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 1,73 kW
Tilladt driftstryk (p maks.)	28 bar
Bemærkning vedr. produktnr.	Leveringstid oplyses på forespørgsel
Forsikring	Transformersikkerhedsbryder: 18...25 A
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	76 kg
Bruttovægt	76 kg
Toldtarifnummer	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Produktbeskrivelse	SK køleenhed Blue e, vægmontering, 2,5 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, rustfrit stål, BHD: 400 x 1580 x 295 mm

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Forklaringer.	FCC Overensstemmelseserklæring Declaration of conformity - F-gas regulation Overensstemmelseserklæring UK