

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3341.115

Indstiksventilatorer til 482,6 mm (19")

Stat: 15-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3341.115 - Indstiksventilatorer til 482,6 mm (19")

Lufteffekt, 320-480m³/h

Rackmonteret ventilator til direkte indbygning i 19"-System niveau. Monteringens muliggør en permanent luftcirkulation i tavlen, hvorved man kan forhindre varme pletter i at opstå.

Funktioner

| | |
|------------------------------|--|
| Best.nr. | SK 3341.115 |
| Produktbeskrivelse | Rackmonteret ventilator til direkte indbygning i 19"-System niveau. Monteringens muliggør en permanent luftcirkulation i tavlen, hvorved man kan forhindre varme pletter i at opstå. |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Tilslutningsklart fortrådet enhed Inkl. klemme og montage materialer |
| Luftkapacitet (fritblæsende) | 480 m ³ /h |
| Mærkedriftsspænding | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC) |
| Mærkestrøm maks. | 50 Hz: 0,69 A 60 Hz: 0,69 A |
| Forsikring | Automatsikring/smertesikring: 6 A |
| Dimensioner | Bredde: 482,6 mm Højde: 44 mm Dybde: 200 mm |
| Akseafstand for ventilator | 85 mm |
| Antal ventilatorer | 3 |
| Støjniveau | 50 Hz: 52 dB(A) |
| Driftstemperatur | -10 °C...55 °C |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 2 kg |
| Bruttovægt | 2,74 kg |

Funktioner

| | |
|--------------------|---|
| Toldtarifnummer | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Produktbeskrivelse | SK Indstikventilator, til 482.6 mm (19"), 480 m3/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 482.6x44x200 mm |

Godkendelser.

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Godkendelser. | UR + C-UR (recognized) VDE |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |
