


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3342.024

Indstiksventilatorer til 482,6 mm (19")

Stat: 08-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3342.024 - Indstiksventilatorer til 482,6 mm (19")

Lufteffekt, 320-480m³/h

Rackmonteret ventilator til direkte indbygning i 19"-System niveau. Monteringens muliggør en permanent luftcirkulation i tavlen, hvorved man kan forhindre varme pletter i at opstå.

Funktioner

| | |
|------------------------------|--|
| Best.nr. | SK 3342.024 |
| Produktbeskrivelse | Rackmonteret ventilator til direkte indbygning i 19"-System niveau. Monteringens muliggør en permanent luftcirkulation i tavlen, hvorved man kan forhindre varme pletter i at opstå. |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Tilslutningsklart fortrådet enhed Inkl. klemme og montage materialer |
| Luftkapacitet (fritblæsende) | 480 m ³ /h |
| Bemærkning vedr. produktnr. | Leveringstid oplyses på forespørgsel |
| Mærkedriftsspænding | 24 V (DC) |
| Mærkestrøm maks. | DC: 0,74 A |
| Forsikring | Automatsikring/smertesikring: 6 A |
| Dimensioner | Bredde: 482,6 mm Højde: 44 mm Dybde: 200 mm |
| Akseafstand for ventilator | 105 mm |
| Antal ventilatorer | 3 |
| Støjniveau | DC: 51 dB(A) |
| Driftstemperatur | -10 °C...55 °C |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 1,75 kg |
| Bruttovægt | 1,86 kg |

Funktioner

| | |
|--------------------|--|
| Toldtarifnummer | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Produktbeskrivelse | SK Indstikventilator, til 482.6 mm (19"), 480 m3/h, 24 V (DV), BHD: 482.6x44x200 mm |

Godkendelser.

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Godkendelser. | UR + C-UR (recognized) VDE |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |
