


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3342.024

# Indstiksventilatorer til 482,6 mm (19")

Stat: 15-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3342.024 - Indstiksventilatorer til 482,6 mm (19")

## Lufteffekt, 320-480m<sup>3</sup>/h

Rackmonteret ventilator til direkte indbygning i 19"-System niveau. Monteringen muliggør en permanent luftcirkulation i tavlen, hvorved man kan forhindre varme pletter i at opstå.

## Funktioner

Best.nr.	SK 3342.024
Produktbeskrivelse	Rackmonteret ventilator til direkte indbygning i 19"-System niveau. Monteringen muliggør en permanent luftcirkulation i tavlen, hvorved man kan forhindre varme pletter i at opstå.
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Tilslutningsklart fortrådet enhed Inkl. klemliste og montage materialer
Luftkapacitet (fritblæsende)	480 m <sup>3</sup> /h
Bemærkning vedr. produktnr.	Leveringstid oplyses på forespørgsel
Mærkedriftsspænding	24 V (DC)
Mærkestrøm maks.	DC: 0,74 A
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 6 A
Dimensioner	Bredde: 482,6 mm Højde: 44 mm Dybde: 200 mm
Akseafstand for ventilator	105 mm
Antal ventilatorer	3
Støjniveau	DC: 51 dB(A)
Driftstemperatur	-10 °C...55 °C
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,75 kg
Bruttovægt	1,86 kg

# Funktioner

---

Toldtarifnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK Indstikventilator, til 482.6 mm (19"), 480 m3/h, 24 V (DV), BHD: 482.6x44x200 mm

---

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	UR + C-UR (recognized) VDE
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring

---