


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3342.230

# Indstiksventilatorer til 482,6 mm (19")

Stat: 13-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3342.230 - Indstiksventilatorer til 482,6 mm (19")

## Lufteffekt, 320-480m<sup>3</sup>/h

Rackmonteret ventilator til direkte indbygning i 19"-System niveau. Monteringens muliggør en permanent luftcirkulation i tavlen, hvorved man kan forhindre varme pletter i at opstå.

## Funktioner

Best.nr.	SK 3342.230
Produktbeskrivelse	Rackmonteret ventilator til direkte indbygning i 19"-System niveau. Monteringens muliggør en permanent luftcirkulation i tavlen, hvorved man kan forhindre varme pletter i at opstå.
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Tilslutningsklart fortrådet enhed Inkl. klemme og montage materialer
Luftkapacitet (fritblæsende)	480 m <sup>3</sup> /h
Mærkedriftsspænding	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 0,36 A 60 Hz: 0,33 A
Forsikring	Automatsikring/smertesikring: 6 A
Dimensioner	Bredde: 482,6 mm Højde: 44 mm Dybde: 200 mm
Akseafstand for ventilator	105 mm
Antal ventilatorer	3
Støjniveau	50 Hz: 51 dB(A)
Driftstemperatur	-10 °C...55 °C
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	2,58 kg
Bruttovægt	2,743 kg
Toldtarifnummer	84145915

# Funktioner

---

ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK Indstikventilator, til 482.6 mm (19"), 480 m <sup>3</sup> /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 482.6x44x200 mm

---

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	UR + C-UR (recognized) VDE
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring

---