

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3342.500

Indstiksventilatorer til 482,6 mm (19")

Stat: 23-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3342.500 - Indstiksventilatorer til 482,6 mm (19")

Lufteffekt, 320-480m³/h

Rackmonteret ventilator til direkte indbygning i 19"-System niveau. Monteringens muliggør en permanent luftcirkulation i tavlen, hvorved man kan forhindre varme pletter i at opstå.

Funktioner

Best.nr.	SK 3342.500
Produktbeskrivelse	Rackmonteret ventilator til direkte indbygning i 19"-System niveau. Monteringens muliggør en permanent luftcirkulation i tavlen, hvorved man kan forhindre varme pletter i at opstå.
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Tilslutningsklart fortrådet enhed Inkl. klemme og montage materialer
Luftkapacitet (fritblæsende)	480 m ³ /h
Bemærkning vedr. produktnr.	Indstiksventilatorer til metriske profilskiner på forespørgsel. Udførelse med overvågning
Mærkedriftsspænding	115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V (DC)
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 0,85 A
Forsikring	Automatsikring/smertesikring: 6 A
Dimensioner	Bredde: 482,6 mm Højde: 44 mm Dybde: 200 mm
Akseafstand for ventilator	105 mm
Antal ventilatorer	3
Støjniveau	DC: 51 dB(A)
Driftstemperatur	-10 °C...55 °C
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,8 kg

Funktioner

Bruttovægt	1,998 kg
Toldtarifnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK Indstikventilator, til 482.6 mm (19"), 480 m ³ /h, 115-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24 V (DC), BHD: 482.6x44x200 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	UR + C-UR (recognized) VDE
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring