

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3352.115

# Indstiksventilatorer Vario til 482,6 mm (19")

Stat: 02-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3352.115 - Indstiksventilatorer Vario til 482,6 mm (19")

## Lufteffekt, 320-480m<sup>3</sup>/h

Rackmonteret ventilator til direkte indbygning i 19"-System niveau. Monteringens muliggør en permanent luftcirkulation i tavlen, hvorved man kan forhindre varme pletter i at opstå. Enkel vedligeholdelse af ventilatorer gennem styrerammen.

## Funktioner

Best.nr.	SK 3352.115
Produktbeskrivelse	Rackmonteret ventilator til direkte indbygning i 19"-System niveau. Monteringens muliggør en permanent luftcirkulation i tavlen, hvorved man kan forhindre varme pletter i at opstå.
Fordele	Enkel vedligeholdelse og udskiftning af ventilatorer gennem styrerammen
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Tilslutningsklart fortrådet enhed Inkl. klemme og montage materialer
Luftkapacitet (fritblæsende)	480 m <sup>3</sup> /h
Bemærkning vedr. produktnr.	Leveringstid oplyses på forespørgsel
Mærkedriftsspænding	110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC)
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 0,69 A 60 Hz: 0,69 A
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 6 A
Dimensioner	Bredde: 482,6 mm Højde: 44 mm Dybde: 200 mm
Akseafstand for ventilator	105 mm
Antal ventilatorer	3
Støjniveau	50 Hz: 52 dB(A)
Driftstemperatur	-10 °C...55 °C

# Funktioner

---

Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	2,5 kg
Bruttovægt	2,8 kg
Toldtarifnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK rack-mounted fan Vario, for 482.6 mm (19"), 110 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 482.6 x 44 x 200 mm

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	UR + C-UR (recognized) VDE
---------------	-------------------------------