

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3355.100 Styrreramme

Stat: 02-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3355.100 - Styrramme til indstiksventilator Vario

Styrramme til rackmonteret ventilator Vario: Monteres direkte i raket eller ved hjælp af to fastgørelsesvinkler på 19"-monteringsniveauet.



Funktioner

Best.nr.	SK 3355.100
Leveringsomfang	Styrramme Inkl. stikforbindelse og monteret tilslutningskabel Påbygningsvinkel til eventuel montage på 482,6 mm (19")- montageniveauet Montagematerialer
Længde tilslutningskabel	3 m
Passer til best.nr.	3350.230 3351.230 3352.230
Elektrisk tilslutning	115 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,88 kg
Bruttovægt	0,905 kg
Toldtarifnummer	84149000
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Funktioner

Produktbeskrivelse

SK Guide frame, til Vario Rackmonteret ventilators, SK
3350/3351/3352.230, til 110 V (DC), 230 V