Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3355.720

Elektrisk kondensatfordampning


Stat: 05-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3355.720 - Elektrisk kondensatfordampning Til topmonterede køleenheder Blue e+

Kondensfordampningen fordamper kondensvand og afgiver det til den omgivende luft via køleapparatets luftudblæsning.



Funktioner

Best.nr.	SK 3355.720
Produktbeskrivelse	Kondensfordampningen kan monteres på undersiden af topmonteret køleapparatet Blue e+ uden brug af værktøj og er ikke synlig udefra. Kondensvand fordampes og afgives til den omgivende luft via køleapparatets luftudblæsning.
Materiale	Plast
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Elektrisk kondensatfordampning Transportsikringsskrue Gennemføringstylle
Evaporation performance	100 ml/h
Bemærk	Spændingsforsyningen løber via køleenheden
Passer til best.nr.	3185.730 / 3485.730
Dimensioner	Bredde: 89 mm Højde: 121 mm Dybde: 158 mm
Driftstemperatur	5 °C...60 °C
Mærkedriftsspænding	380 V (DC)
Pakkestørrelse	1 stk.

© Rittal 2026

Funktioner

Nettovægt	0,4 kg
Bruttovægt	0,5 kg
Toldtarifnummer	84189910
ETIM 9	EC002009
ETIM 8	EC002009
ECLASS 8.0	27180715
Produktbeskrivelse	SK elektrisk kondensatfordampning til 3185.730/3485.730, kunststof, B x H x D: 89 x 121 x 158 mm.