

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3357.100 Styrreramme

Stat: 10-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3357.100 - Styrramme til indstiksventilator Vario

Styrramme til rackmonteret ventilator Vario: Monteres direkte i raket eller ved hjælp af to fastgørelsesvinkler på 19"-monteringsniveauet.



Funktioner

Best.nr.	SK 3357.100
Leveringsomfang	Styrramme Inkl. stikforbindelse og monteret tilslutningskabel Påbygningsvinkel til eventuel montage på 482,6 mm (19")- montageniveauet Montagematerialer
Længde tilslutningskabel	3 m
Passer til best.nr.	3352.500
Elektrisk tilslutning	24 V DC 115-230 V
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,395 kg
Bruttovægt	1,52 kg
Toldtarifnummer	84149000
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeskrivelse	SK Guide frame, til Vario Rackmonteret ventilators SK 3352.500, til 24 V (DC), 115-230 V