


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3361.140

Vertikalmonterede køleenheder

Stat: 24-12-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3361.140 - Vertikalmonterede køleenheder med basiscontroller

Vertikalmonterede køleenheder i effektklasserne 500 W til 4000 W med integreret basiscontroller, RiNano-belægning på kondensator og elektrisk kondensatfordampning som standard.

Funktioner

Best.nr.	SK 3361.140
Materiale	Stålplade
Leveringsomfang	Tilslutningsklart fortrådet Boreskabelon Montagematerialer
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511	Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 750 W Køleeffekt L35 L35/60 Hz : 780 W Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 510 W Køleeffekt L35 L50/60 Hz : 540 W
Mærkedriftsspænding	400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz 400 V AC
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 1,2 A 60 Hz: 1,4 A
Startstrøm (maks.)	50 Hz: 3,1 A 60 Hz: 3,3 A
Luftkapacitet (fritblæsende)	Eksternt kredsløb: 480 m³/h Indvendigt kredsløb: 600 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,5
Udgave	vertikalmontage
Dimensioner	Bredde: 280 mm Højde: 550 mm Dybde: 280 mm

Funktioner

Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	Eksternt kredsløb IP 34 Indvendigt kredsløb IP 54
Kølemiddel/kølemedium	Kølemiddel: R134a Mængde: 0,28 kg
Temperaturregulering	Basiscontroller (fabriksindstilling +35 °C)
Driftstemperatur	20 °C...55 °C
Indstillingsområde	30 °C...55 °C
Nom. effekt Pel	Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 480 W Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 550 W Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 530 W Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 640 W
Forsikring	Transformersikkerhedsbryder: 6,3...10 A
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	20
Bruttovægt	22
EAN	4028177433748
ECLASS 8.0	27180704

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Certifikater.	EAC
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK